

ドットマグネットシート黒板共通

共通取扱説明書

それぞれ別の商品です。

(縦300×横450×厚さ0.5mm)

○ドットマグネットシート黒板3045 (5枚組)

(縦450×横600×厚さ0.5mm)

○ドットマグネットシート黒板4560 (5枚組)

(縦600×横900×厚さ0.5mm)

○ドットマグネットシート黒板6090

(縦900×横900×厚さ0.5mm)

○3cmドットマグネットシート黒板 (28×28ドット)

○5cmドットマグネットシート黒板 (17×17ドット)



透明タブを裏面に貼ってください。



透明タブで剥がしやすい！



丸めてコンパクト収納



簡単に貼ってはがして
ワンタッチイージーバー

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

付属品

- 透明タブ 5個 (5枚組のみ)

使い方

- 取り扱い便利な、「ワンタッチイージーバー」がついているので、貼ったり剥がすのに便利です。
※巻きグセがついた場合には、反対に巻き直してからご使用下さい。
- マグネットシートタイプのドット黒板です。
- シートの裏面は、全面マグネットです。スチール黒板に貼付けてご使用ください。
- 丸めて収納でき保管場所をとりません。持ち運びにも便利です。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- 柔らかい石膏カルシウム製チョークをご使用下さい。硬い炭酸カルシウム製チョークは、傷が付きやすく消えにくくなる為使用しないで下さい。
- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損
した
場合
はこ
ちら
を
参
照
し
て
下
さい